ZVL-FL-CC0814-5M

Artikelnummer: 11093212

Auf einen Blick

- Ricoh Imaging Objektiv
- 8 mm
- F 1,4
- Format 2/3″
- M.O.D. 0,1 m
- C-Mount
- Phase-Out ab 08/20, Alternative über Vertrieb



Technische Daten

Allgemeine Daten	
Hersteller	Ricoh Imaging
Mechanische Daten	
Objektivanschluss	C-Mount
Abmessungen	60,8 mm × 64 mm
Max. Aussendurchmesser	60,8 mm (ohne Rändelschrauben) 70,8 mm (mit Rändelschrauben)
Max. Länge (ohne Gewinde)	64 mm
Gewicht	≤ 260 g
Filtergewinde	M 58,0 × 0,75
Objektivdaten	
Objektivauflösung	5 MP

Objektivdaten	
Brennweite	8 mm
Brennweitenbereich	< 12 mm
Format	2/3″
Blende	F1,4
Blendensteuerung	manuell
M.O.D.	0,1 m
Horizontaler Bildwinkel	57,8 °
Vertikaler Bildwinkel	44,5 °
Diagonaler Bildwinkel	69,4 °
bei Bildformat	8,8 × 6,6 mm
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-20 … +50 °C

Angegebene Produkteigenschaften und technische Daten stellen keine Garantieerklärung dar. Technische Änderungen vorbehalten.
2020-08-11