Baumer
Passion for Sensors

电感式接近开关

IFRM 03P1501/L

电感式接近开关 - subminiature

Article number: 10134726

产品一览

- 0,8 mm
- PNP 常开 (NO)
- 2米电缆
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似

技术数据

基本参数	
安装方式	屏蔽式
额定感应距离 Sn	0,8 mm
迟滞	2 ... 20 % (Sr)
输出指示灯	红色LED
电气参数	
开关频率	< 3 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
最大电流消耗（无负载）	12 mA
输出电路	PNP 常开 (NO)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA

电气参数	
短路保护	是
反极性保护	是
机械参数	
类型	圆柱形，光滑版
感应面材质	POM
外壳材质	不锈钢材质
尺寸	3 mm
外壳长度	22 mm
连接方式	2米电缆
环境条件	
工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

备注

- 全集成
- 电缆版本: 22 mm 外壳长度
- 与单股: 16 mm 外壳长度

2021-04-28 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。


电感式接近开关

IFRM 03P1501/L


电感式接近开关 - subminiature

Article number: 10134726

尺寸图



接线图



2021-04-28 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。