Baumer
Passion for Sensors

电感式传感器 - 特殊型号

IFRM 08P17T4

电感式传感器特殊版本 - high temperature

Article number: 10159049

产品一览

- 2 mm
- PNP 常开 (NO)
- FEP电缆，1 m
- -25 ... 100 °C
- IP 67



图片与实际产品相似

技术数据

基本参数	
安装方式	屏蔽式
特殊型号	耐高温
额定感应距离 Sn	2 mm
温漂	± 10 % (-25 ... +75 °C) - 10 % / + 15 % (-25 ... +100 °C)
迟滞	3 ... 20 % (Sr)
电气参数	
开关频率	< 5 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
最大电流消耗（无负载）	12 mA
输出电路	PNP 常开 (NO)
压降 Vd	< 3 VDC

电气参数	
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反极性保护	是
机械参数	
类型	圆柱形，螺纹版
外壳材质	不锈钢材质
尺寸	8 mm
外壳长度	50 mm
连接方式	FEP电缆，1 m
环境条件	
工作温度	-25 ... +100 °C
防护等级	IP 67

备注

- 带有可达+ 100 °C的积分型电子

2021-04-28 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。


电感式传感器 - 特殊型号

IFRM 08P17T4


电感式传感器特殊版本 - high temperature

Article number: 10159049

尺寸图



接线图



2021-04-28 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。