电感式接近开关

IFFM 08N37A6/KS35L

电感式接近开关 - subminiature

Article number: 10143589

产品一览

- 2 mm
- NPN 常闭 (NC)
- M8 引线接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似

技术数据

基本参数	
安装方式	屏蔽式
额定感应距离 Sn	2 mm
迟滞	2 ... 20 % (Sr)
输出指示灯	红色LED
电气参数	
开关频率	< 5 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
最大电流消耗（无负载）	12 mA
输出电路	NPN 常闭 (NC)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA
短路保护	是

电气参数	
反极性保护	是
机械参数	
类型	矩形
感应面材质	PBT
外壳材质	压铸锌镀镍
尺寸	8 mm
外壳长度	16 mm
连接方式	M8 引线接头
最大紧固扭矩	0.8 Nm
环境条件	
工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

备注

- 额外平整的外壳
- M3 螺纹通孔
- 标准电缆长度 200 mm

2021-09-21 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。


电感式接近开关

IFFM 08N37A6/KS35L

电感式接近开关 - subminiature


Article number: 10143589

尺寸图



- 标准电缆长度 200 mm (L)

接线图



2021-09-21 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。