

产品一览

继电器开关盒用于切换数字式超速开关 (例如DSL或DS 93) 所需的高电压和大电流。触发通过三线驱动器实现。



技术数据

技术数据

尺寸 (宽×高×长)	50 x 75 x 55 mm
电缆长度	<200 m (1 mm ² · 屏蔽)
工作温度	-20...+50 °C
防护等级 (EN 60529)	IP 20


技术数据

连接	接线端子
近似重量	130 g
材质	外壳: 聚碳酸酯
认证	CE

适用于

DS 93, HOG 10 - DSL, HOG 16 + DSL, HOG 165 + DSL, HOG 86 + DSL, POG 10 + DSL

尺寸



电路图

