


电感式传感器 - NAMUR

IFFK 10E9101

尺寸图



基本参数

安装类型	非屏蔽
额定感应距离 Sn	2 mm

电气参数

开关频率	< 5 kHz
额定操作电压	8,2 VDC
工作电压范围 +Vs	5 ... 30 VDC
电流消耗 (无减衰)	> 4 mA
电流消耗 (减衰)	< 1 mA
电流消耗 (最大) (无负载)	10 mA
输出电路	NAMUR
残余信号	< 10 % Vs

机械参数

类型	直角
外壳材料	PBT
尺寸	10 mm
外壳长度	27,8 mm
连接器类型	平接线片


环境条件

操作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图



• 平接线片: IFFK 10 4,8 x 0,5 mm