


## 电感式接近开关

## IFRM 04N17A1/PL

## 尺寸图



## 基本参数

安装类型	屏蔽式
额定感应距离 $S_n$	1,6 mm
磁滞	2 ... 20 % ( $S_r$ )
输出指示灯	LED 红色

## 电气参数

开关频率	< 3 kHz
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	12 mA
输出电路	NPN 常开 (NO)
压降 $V_d$	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

## 机械参数

类型	圆柱型 光版
材料 (感应面)	LCP
外壳材料	不锈钢
尺寸	4 mm
外壳长度	25 mm
连接器类型	电缆, 2 m


## 环境条件

操作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

## 照片



## 连接图



- 带有PUR 电缆的标准执行
- 25 mm 外壳长度