


## 电感式接近开关

## IFRM 04P15B1/KS35PL

尺寸图



标准电缆长度 200 mm (L)

## 基本参数

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| 安装类型         | 屏蔽式             |
| 额定感应距离 $S_n$ | 0,8 mm          |
| 磁滞           | 2 ... 20 % (Sr) |
| 输出指示灯        | LED 红色          |

## 电气参数

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| 开关频率            | < 3 kHz       |
| 工作电压范围 +Vs      | 10 ... 30 VDC |
| 电流消耗 (最大) (无负载) | 12 mA         |
| 输出电路            | PNP 常开 (NO)   |
| 压降 $V_d$        | < 2 VDC       |
| 输出电流            | < 100 mA      |
| 短路保护            | 是             |
| 反向极性保护          | 是             |

## 机械参数

|          |         |
|----------|---------|
| 类型       | 圆柱型 螺纹版 |
| 材料 (感应面) | POM     |
| 外壳材料     | 不锈钢     |
| 尺寸       | 4 mm    |
| 外壳长度     | 22 mm   |
| 连接器类型    | 引线接头 M8 |

## 环境条件

|      |                |
|------|----------------|
| 操作温度 | -25 ... +75 °C |
| 防护等级 | IP 67          |

照片



连接图

