


电感式接近开关

IFRM 18P13T1/PL

尺寸图



基本参数

安装类型	非屏蔽
特殊型号	户外设计
额定感应距离 S_n	12 mm
磁滞	2 ... 15 % (Sr)
输出指示灯	LED 红色

电气参数

开关频率	< 500 Hz
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	10 mA
输出电路	PNP 常开 (NO)
压降 V_d	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

类型	圆柱型 螺纹版
材料 (感应面)	PBT
外壳材料	黄铜镍电镀
尺寸	18 mm
外壳长度	50 mm
连接器类型	电缆 PUR 3 x 0,25, 2 m

环境条件

操作温度	-40 ... +80 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图

