


电感式接近开关

IFRR 18N33T1/L-9

尺寸图



基本参数

安装类型	非屏蔽
特殊型号	防冲洗型设计
额定感应距离 S_n	12 mm
磁滞	2 ... 15 % (Sr)
输出指示灯	LED 红色
许可/证书	Ecolab

电气参数

开关频率	< 500 Hz
工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	10 mA
输出电路	NPN 常闭 (NC)
压降 V_d	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA
输出电流 (在清洗温度)	< 100 mA
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

类型	圆柱型 螺纹版
材料 (感应面)	LCP
外壳材料	不锈钢 1.4404 (V4A); LSR
尺寸	18 mm
外壳长度	55 mm
连接器类型	电缆 PVC, 2 m


环境条件

操作温度	-40 ... +80 °C
清洁温度	80 ... +100 °C (30 分钟/天)
防护等级	IP 68/69K & proTect+
抗震性	EN 61373: 2010 (category 3), 5h per axis (14.4 gRMS, 10-500 Hz, EN 60068-2-64)
抗冲击性	EN 61373: 2010 (category 3), 10 bumps per axis (100 g, 6 ms, EN 60068-2-27)

照片



连接图



- 传感器通过Ecolab认证和兼容FDA标准
- LSR = Liquid Silicon Rubber 液体硅橡胶