


电感式测距传感器

IWFM 18U7504/S35A

尺寸图



基本参数

安装类型	屏蔽式
特殊型号	线性化
测量距离 Sd	0 ... 4 mm
分辨率	< 0,005 mm
重复精度	< 0,01 mm
线性误差	± 16 µm
温漂	± 5 % (全量程)

电气参数

响应时间 (出厂特性)	< 2,5 ms
工作电压范围 +Vs	15 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	20 mA
输出电路	电压输出
输出信号	0 ... 10 VDC
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

类型	直角
外壳材料	黄铜镍电镀
尺寸	18 mm
外壳长度	30 mm
连接器类型	接头 M8


环境条件

操作温度	-10 ... +70 °C
防护等级	IP 67

照片



连接图



• 线性化特征