


拷贝计数器

FLDK 110G1303/S14

尺寸图



基本参数

测量距离 Sd	0 ... 60 mm
理想操作距离	40 mm
计数率	< 600000 份/小时
物体速度	< 5 米/秒
灵敏度	单片/边厚度 0,2 mm
同步输入	常开
测量点	可视红色激光直线2 mm
光源	脉冲式红色激光二极管
波长	670 nm
激光等级	2
边缘指示灯	LED 黄色
通电指示灯	LED 绿色
错误脉冲抑制	开/关 可切换

电气参数

工作电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
电流消耗 (最大) (无负载)	180 mA
输出电路	推挽
输出脉冲长度	5 / 10 ms 可选
短路保护	是
反向极性保护	是

机械参数

宽度 / 直径	30 mm
类型	直角
外壳材料	PA 6
连接头形式 (主连接头)	M12 x 1, 5 针
前面 (光学)	玻璃


环境条件

操作温度	0 ... +50 °C
防护等级	IP 54

照片



连接图



激光警告

