

产品一览

- 现场配置和监控IO-Link设备 (传感器/执行器)
- 通过WLAN,Bluetooth LE 和 IO-Link进行通信
- 集成充电电池供电
- 通过SensControl应用程序实际操作使用更便捷



技术数据

基本参数

版本	无线IO-Link master
LED 显示	WLAN 模式,IO-Link 通信 · 电源 · 电池负载状态
通信接口	WLAN, Bluetooth Smart, IO-Link, Micro SD card
供电	集成电池 · USB Mini-B
调节	SensControl App

通信接口 WLAN

最大无线电发射功率	18 dBm
-----------	--------

通信接口 Bluetooth Smart

最大无线电发射功率	2 dBm
-----------	-------

通信接口 IO-Link

接口	IO-Link V1.0 IO-Link V1.1
波特率	4,8 千波特 (COM 1) 38,4 千波特 (COM 2) 230,4 千波特 (COM 3)
IO-Link端口类型	Class A

电气参数

电源电压范围 +Vs	19,2 ... 28,8 VDC
输出电流	< 350 mA
连接电源	USB Mini-B
连接IO-Link master	M12接头 · 4针
连接IO-Link 设备	M12插座 · 5针
集成电池工作时间	3小时 at 2 W

机械参数

类型	方型
外壳材质	铝
宽度 / 直径	70 mm
高度 / 长度	20 mm
深度	95 mm
重量	154 g

环境条件

工作温度	0 ... +40 °C
防护等级	IP 20

尺寸图

