Obj Cinegon 1,8/4,8-0902

Article number: 11035760

overview

- Schneider Kreuznach lens
- 4,8 mm
- F 1,8-11
- format 2/3"
- M.O.D. 0,037 m
- C-mount



technical data

general data	
manufacturer	Schneider Kreuznach
mechanical data	
lens mount	C-mount
dimensions	37,3 mm × 47,6 mm
max. outer diameter	37,3 mm (without knurled screws) 50 mm (with knurled screws)
max. length (excl. thread)	41 mm
weight	≤ 134 g

lens data	
lens resolution	5 MP
focal length	4,8 mm
focal range	< 12 mm
format	2/3″
aperture	F1,8-11
aperture control	manual
M.O.D.	0,037 m
environmental conditions	
storage temperature	-25 … +70 °C

2020-01-27 The product features and technical data specified do not express or imply any warranty. Technical modifications subject to change.