电感式接近开关

IFRM 18P33T1/S14L

Inductive proximity switch - outdoor and washdown

Article number: 11016654

产品一览

- 12 mm
- PNP 常闭 (NC)
- M12 接头
- -40 ... 80 °C
- IP 67



技术数据

基本参数	
安装方式	非屏蔽
特殊型号	户外设计
额定感应距离 Sn	12 mm
迟滞	2 ... 15 % (Sr)
输出指示灯	红色LED
电气参数	
开关频率	< 500 Hz
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗（无负载）	10 mA
输出电路	PNP 常闭 (NC)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA

电气参数	
短路保护	是
反极性保护	是
机械参数	
类型	圆柱形，螺纹版
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	18 mm
外壳长度	60 mm
连接方式	M12 接头
最大紧固扭矩	40 Nm (Front: 28 Nm)
环境条件	
工作温度	-40 ... +80 °C
防护等级	IP 67

2020-06-26 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证，技术参数如有变更，恕不另行通知。


电感式接近开关

IFRM 18P33T1/S14L


Inductive proximity switch - outdoor and washdown

Article number: 11016654

尺寸图



接线图



2020-06-26 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。