

产品一览


- 15 mm
- PNP 常开 (NO)
- 2米电缆
- -25 ... 75 °C
- IP 67



技术数据

基本参数		电气参数	
安装方式	非屏蔽	反极性保护	是
额定感应距离 Sn	15 mm	机械参数	
迟滞	3 ... 20 % (Sr)	类型	圆柱形 · 螺纹版
输出指示灯	红色LED	感应面材质	PBT
电气参数		外壳材质	黄铜镀镍
开关频率	< 500 Hz	尺寸	30 mm
电源电压范围 +Vs	10 ... 50 VDC	外壳长度	69,5 mm
最大电流消耗 (无负载)	10 mA	连接方式	2米电缆
输出电路	PNP 常开 (NO)	最大紧固扭矩	200 Nm (Front: 140 Nm)
压降 Vd	< 3 VDC	环境条件	
输出电流	< 200 mA	工作温度	-25 ... +75 °C
短路保护	是	防护等级	IP 67

尺寸图



接线图

