电感式接近开关

# IFRM 04N37A3/KS35PL

电感式接近开关 - subminiature

Article number: 11082443

## 产品一览

- 1,6 mm
- NPN 常闭 (NC)
- M8 引线接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似

## 技术数据

| 基本参数 | |
|---|---|
| 安装方式 | 屏蔽式 |
| 额定感应距离 Sn | 1,6 mm |
| 迟滞 | 2 ... 20 % (Sr) |
| 输出指示灯 | 红色LED |
| **电气参数** | |
| 开关频率 | < 3 kHz |
| 电源电压范围 +Vs | 6 ... 30 VDC |
| 最大电流消耗（无负载） | 12 mA |
| 输出电路 | NPN 常闭 (NC) |
| 压降 Vd | < 2 VDC |
| 输出电流 | < 200 mA |

| 电气参数 | |
|---|---|
| 短路保护 | 是 |
| 反极性保护 | 是 |
| **机械参数** | |
| 类型 | 圆柱形，光滑版 |
| 感应面材质 | LCP |
| 外壳材质 | 不锈钢材质 |
| 尺寸 | 4 mm |
| 外壳长度 | 20 mm |
| 连接方式 | M8 引线接头 |
| **环境条件** | |
| 工作温度 | -25 ... +75 °C |
| 防护等级 | IP 67 |

2021-04-28 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。


电感式接近开关

# IFRM 04N37A3/KS35PL

电感式接近开关 - subminiature


Article number: 11082443

## 尺寸图




- 标准电缆长度 200 mm (L)

## 接线图




2021-04-28 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。