

产品一览

- 1,5 mm
- NAMUR
- 2米电缆
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

安装方式	屏蔽式
额定感应距离 S_n	1,5 mm

电气参数

开关频率	< 5 kHz
额定工作电压	8,2 VDC
电源电压范围 +Vs	5 ... 30 VDC
电流消耗 (无被测物)	> 4 mA
电流消耗 (有被测物)	< 1 mA
最大电流消耗 (无负载)	10 mA
输出电路	NAMUR

电气参数

残余纹波	< 10 % Vs
------	-----------

机械参数

类型	矩形
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	8 mm
外壳长度	25 mm
连接方式	2米电缆

环境条件


工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

IFF 08.82.05

感应式传感器 NAMUR

Article number: 10250306

尺寸图



接线图

