

产品一览

- 5 mm
- NPN 常闭 (NC)
- M8 接头
- 25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



技术数据

基本参数

安装方式	屏蔽式
额定感应距离 Sn	5 mm
迟滞	3 ... 20 % (Sr)
输出指示灯	4端点红色LED

电气参数

开关频率	< 1 kHz
电源电压范围 +Vs	10 ... 50 VDC
最大电流消耗 (无负载)	10 mA
输出电路	NPN 常闭 (NC)
压降 Vd	< 3 VDC
输出电流	< 200 mA

电气参数

短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

类型	矩形
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	20 mm
外壳长度	32 mm
连接方式	M8 接头


环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

备注

- 工作电压范围 10-50 VDC

尺寸图



接线图

