Baumer
Passion for Sensors

电感式传感器 - NAMUR本安型

IFR 05.82.05

感应式传感器 NAMUR

Article number: 10250002

产品一览

- 0,8 mm
- NAMUR
- 2米电缆
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品相似

技术数据

基本参数	
安装方式	屏蔽式
额定感应距离 Sn	0,8 mm
电气参数	
开关频率	< 5 kHz
额定工作电压	8,2 VDC
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
电流消耗（无被测物）	> 4 mA
电流消耗（有被测物）	< 1 mA
最大电流消耗（无负载）	10 mA
输出电路	NAMUR

电气参数	
残余纹波	< 10 % Vs
机械参数	
类型	圆柱形，螺纹版
外壳材质	不锈钢材质
尺寸	5 mm
外壳长度	25 mm
连接方式	2米电缆
环境条件	
工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67


2021-06-28 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

IFR 05.82.05


感应式传感器 NAMUR

Article number: 10250002

尺寸图



接线图



2021-06-28 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。