

Câble de connexion avec embase femelle M23 et derrière murale M23 (S2BG12/H2SG12), 2 m

Numéro d'article: 11078200

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 (12 points) et derrière murale M23 (contacts mâles, 12 points)



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles



Matière	Gaine: PUR noir
Poids	310 g
Longueur du câble	2 m
Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -25...+100 °C (Câble mobile)

Spécifications des câbles

Diamètre extérieur	≈ 7,5 mm
Raccordement	Embase mâle M23, 12 points Derrière murale M23 (mâle, 12 points)

Affectation des bornes

Connecteur S2BG12	Derrière murale H2SG12
Borne	Borne
5	5
6	6
8	8
1	1
3	3
4	4
12	12
10	10
2	2
11	11
7 (NC)	7 (NC)
9 (NC)	9 (NC)
Boîtier/blindage	Boîtier/blindage



Dimensions

connector type 2,
bush contacts, straight,
12-pin, EMV
S2BG12

rear mount socket type 2,
pin contacts, straight,
12-pin, EMV
H2SG12

