


# Câble de connexion connecteur M23 (CW) / D-SUB (S2BG12/K4BG9), 10 m

Numéro d'article: 11068195

## Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 (12 points, dans le sens horaire (CW)) et connecteur femelle SUB-D à 9 points





## Caractéristiques techniques

### Spécifications des câbles

Matière	Gaine: PUR noir
Poids	1050 g
Longueur du câble	10 m

### Affectation des bornes

Connecteur S2BG12	Accouplement K4BG 9
Borne	Borne
5	3
6	2
8	1
1	9
3	7
4	6
12	4
10	5
2 (NC)	8 (NC)
11	NC
7	NC
9	NC
Boîtier/blindage	Boîtier/blindage



### Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -25...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7,5 mm

### Dimensions

connector type 2,  
bush contacts,  
straight, 12-pin, EMV  
S2BG12

coupling type 4,  
bush contacts,  
straight, 9-pin, EMV  
K4BG 9

