

Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts (UL/CSA), 2 m

Numéro d'article: 11093848

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
- Certification UL/CSA
- Assemblage par le client possible



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles


Poids	130 g
Longueur du câble	2 m

Spécifications des câbles


Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile)
	-30...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7 mm

Affectation des bornes

Borne	Câble
1	rouge
2	bleu
3	vert
4	brun
5	gris
6	noir
7	rose
8	blanc
Blindage = Manche	transparent



Dimensions



Approprié pour

PC-Programming Tool Z-PA-EI-P, Handheld Programming Tool Z-PAEI-H, ATD2AH00, ITD21H00, ITD21H01, ITD22H00, ITD22H00 SIL