

Câble de raccordement avec FCI à 8 points / embouts, 1 m

Numéro d'article: 11071188

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec accouplement femelle FCI à 8 points et des fils de 0,14 mm² avec embouts
- Approprié pour de température d'utilisation à +120 °C
- Assemblage par le client possible



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles


Matière	Gaine: SABIX® gris, sans halogène
Poids	100 g
Longueur du câble	1 m

Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-30...+120 °C
Diamètre extérieur	≈ 6,8 mm
Raccordement	Embouts Connecteur femelle FCI, 8 points

Affectation des bornes


Borne	Câble
1	rouge
2	bleu
3	vert
4	brun
5	gris
6	noir
7	rose
8	blanc
Blindage = Manche	transparent



Dimensions

coupling type 21,
bush contacts,
8-pin
K21BG8

stranded wires 0.14 mm²
with wire end sleeves



Approprié pour

ITD21H00 HT, ITD21H01 HT