

Câble de raccordement avec connecteur femelle

M12 à 8 points, 1 m

Numéro d'article: 11079113

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur femelle M12 à 8 points
- Certification UL/CSA
- Plage de températures -20...+100 °C (-40...+100 °C avec installation fixe)
- Assemblage par le client possible



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles



Poids	85 g
Longueur du câble	1 m

Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -20...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7 mm

Affectation des bornes


Accouplement K21BG8	Accouplement K10SG8
Borne	Borne
1	2
2	1
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
Blindage/boîtier	Blindage/boîtier



Dimensions

coupling type 21,
bush contacts,
8-pin
K21BG8

coupling type 10,
pin contacts, straight,
8-pin
K10SG8



Approprié pour

ATD2AH00, ITD21H00, ITD22H00, ITD22H00 SIL