

Câble de raccordement avec contacts sertis (UL/CSA), 0,2 m

Numéro d'article: 11079112

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec des fils de 0,14 mm² et contact à sertir 61.171.80
- Certification UL/CSA
- Assemblage par le client possible




Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles

Poids	20 g
Longueur du câble	0,2 m

Affectation des bornes


Borne	Câble
1	rouge
2	bleu
3	vert
4	brun
5	gris
6	noir
7	rose
8	blanc
Blindage = Manche	transparent



Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-30...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7 mm

Dimensions



Approprié pour

ITD21H00, ITD22H00, ITD22H00 SIL