

## Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec des fils de 0,14 mm<sup>2</sup> et contact à sertir 61.171.80
- Approprié pour de température d'utilisation à +120 °C
- Assemblage par le client possible




## Caractéristiques techniques

### Spécifications des câbles

Poids	20 g
Longueur du câble	0,2 m

### Affectation des bornes

Borne	Câble
1	rouge
2	bleu
3	vert
4	brun
5	gris
6	noir
7	rose
8	blanc
Blindage = Manche	transparent




### Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-30...+120 °C
Diamètre extérieur	≈ 6,8 mm

## Dimensions

coupling type 21,  
bush contacts,  
8-pin  
K21BG8

stranded wires 14 mm<sup>2</sup>  
with 8 crimp contacts  
Intercontec 61.171.80



## Approprié pour

ITD21H00 HT