

CNAC 25E 7 points Mil Spec Contre-prise + Câble

L=10 ft (3,05 m)

Numéro d'article: 11078440

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 25E à 7 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
- Longueur de câble 10 ft (3,05 m)



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles

Poids	250 g
Longueur du câble	10 ft (3,05 m)


Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile)
	-30...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7,0 mm


Affectation des bornes

Connecteur avec câble sw10 à 7 points

Borne	Câble	Désignation
A	vert	Voie A
B	gris	Voie B
C	rose	Voie Z
D	rouge	+Vs
E	–	–
F	bleu	0 V
G	jaune	Boîtier



Dimensions



Approprié pour

HS35F, HS35P - Programmable