

# CNAC 25E1000 7 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=10 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150865

## Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 25E à 7 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm<sup>2</sup> avec embouts
- Longueur de câble 10 m
- Stockage aux Etats-Unis



## Caractéristiques techniques

### Spécifications des câbles

Longueur du câble	10 m
Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -30...+100 °C (Câble mobile)


### Spécifications des câbles

Diamètre extérieur	≈ 7,0 mm
--------------------	----------


## Affectation des bornes

### Connecteur avec câble sw10 à 7 points

Borne	Câble	Désignation
A	vert	Voie A
B	gris	Voie B
C	rose	Voie Z
D	rouge	+Vs
E	–	–
F	bleu	0 V
G	jaune	Boîtier



## Dimensions



## Approprié pour

HS35F, HS35P - Programmable