

CNAC 29H 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble

L=30 ft (9,15 m)

Numéro d'article: 11078428

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
- Longueur de câble 30 ft (9,15 m)



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles

Poids	670 g
Longueur du câble	30 ft (9,15 m)


Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile)
	-30...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7,0 mm


Affectation des bornes

Connecteur avec câble sw10 à 10 points

Borne	Câble	Désignation
A	vert	Voie A (Voie A +)
B	gris	Voie B (Voie B +)
C	rose	Voie Z (Voie Z +)
D	rouge	+Vs
E	violet	$\overline{\text{Err}}$
F	bleu	0 V
G	jaune	Boîtier
H	brun	Voie A inv. (Voie A -)
I	noir	Voie B inv. (Voie B -)
J	blanc	Voie Z inv. (Voie Z -)



Dimensions



Approprié pour

HS35F, HS35P - Programmable, HS35S - Sinus