

# CNAC 29H0500 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=5 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11150869

## Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm<sup>2</sup> avec embouts
- Longueur de câble 5 m
- Stockage aux Etats-Unis



## Caractéristiques techniques

### Spécifications des câbles

Longueur du câble	5 m
Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -30...+100 °C (Câble mobile)


### Spécifications des câbles

Diamètre extérieur	≈ 7,0 mm
--------------------	----------


## Affectation des bornes

### Connecteur avec câble sw10 à 10 points

Borne	Câble	Désignation
A	vert	Voie A (Voie A +)
B	gris	Voie B (Voie B +)
C	rose	Voie Z (Voie Z +)
D	rouge	+Vs
E	violet	$\overline{\text{Err}}$
F	bleu	0 V
G	jaune	Boîtier
H	brun	Voie A inv. (Voie A -)
I	noir	Voie B inv. (Voie B -)
J	blanc	Voie Z inv. (Voie Z -)



## Dimensions



## Approprié pour

HS35F, HS35P - Programmable, HS35S - Sinus