

CNAC 29H1500 10 points Mil Spec Contre-prise + Câble L=15 m (Stockage aux Etats-Unis)

Numéro d'article: 11151328

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec connecteur NAC 29H à 10 points Mil Spec (femelle) et des fils de 0,14 mm² avec embouts
- Longueur de câble 15 m
- Stockage aux Etats-Unis



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles

Longueur du câble	15 m
Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -30...+100 °C (Câble mobile)


Spécifications des câbles

Diamètre extérieur	≈ 7,0 mm
--------------------	----------


Affectation des bornes

Connecteur avec câble sw10 à 10 points

Borne	Câble	Désignation
A	vert	Voie A (Voie A +)
B	gris	Voie B (Voie B +)
C	rose	Voie Z (Voie Z +)
D	rouge	+Vs
E	violet	$\overline{\text{Err}}$
F	bleu	0 V
G	jaune	Boîtier
H	brun	Voie A inv. (Voie A -)
I	noir	Voie B inv. (Voie B -)
J	blanc	Voie Z inv. (Voie Z -)



Dimensions



Approprié pour

HS35F, HS35P - Programmable, HS35S - Sinus