

Connecteur M23 (S2BG12), câble 10 m (ATD SSI)

Numéro d'article: 11071751

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour ATD SSI



Caractéristiques techniques


Spécifications des câbles

Matière	Gaine: PUR noir
Poids	870 g
Longueur du câble	10 m

Affectation des bornes

Connecteur S2BG12


Borne	Câble
1	brun
2	vert
3	gris
4	rose
5	—
6	—
7	rouge
8	noir
9	—
10	blanc
11	brun 0.5
12	blanc 0.5
Boîtier/blindage	transparent



Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -25...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7,5 mm
Raccordement	Embase mâle M23, 12 points

Dimensions



Approprié pour

ATD 2S A 4 Y 7, ATD 2S B14 Y23, ATD 4S A 4 Y10