

Connecteur M23 (S2BG12), câble 10 m (RTD)

Numéro d'article: 11069605

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour RTD



Caractéristiques techniques

Spécifications des câbles

Matière	Gaine: PUR noir
Poids	860 g
Longueur du câble	10 m

Spécifications des câbles


Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -25...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7,5 mm
Raccordement	Embase mâle M23, 12 points

Affectation des bornes

Connecteur S2BG12

Borne	Câble
1	rose
2	bleu
3	rouge
4	noir
5	brun
6	vert
7	NC
8	NC
9	transparent/blindage
10	NC
11	NC
12	NC
NC	gris
NC	blanc 0.5
NC	blanc
NC	brun 0.5
NC	jaune
NC	blanc/brun

Dimensions



Approprié pour

RTD 1 B14 Y 1, RTD 4 A 4 Y 2

