

Connecteur M23 (S2BG12), câble 5 m (ATD SSI)

Numéro d'article: 11071749

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour ATD SSI



Caractéristiques techniques


Spécifications des câbles

| | |
|-------------------|-----------------|
| Matière | Gaine: PUR noir |
| Poids | 470 g |
| Longueur du câble | 5 m |

Affectation des bornes

Connecteur S2BG12


| Borne | Câble |
|------------------|-------------|
| 1 | brun |
| 2 | vert |
| 3 | gris |
| 4 | rose |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | rouge |
| 8 | noir |
| 9 | — |
| 10 | blanc |
| 11 | brun 0.5 |
| 12 | blanc 0.5 |
| Boîtier/blindage | transparent |



Spécifications des câbles

| | |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Température d'utilisation | -40...+100 °C (Câble immobile) -25...+100 °C (Câble mobile) |
| Diamètre extérieur | ≈ 7,5 mm |
| Raccordement | Embase mâle M23, 12 points |

Dimensions



Approprié pour

ATD 2S A 4 Y 7, ATD 2S B14 Y23, ATD 4S A 4 Y10