

## Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour ATD SSI



## Caractéristiques techniques

### Spécifications des câbles

Matière	Gaine: PUR noir
Poids	470 g
Longueur du câble	5 m


### Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-40...+100 °C (Câble immobile) -25...+100 °C (Câble mobile)
Diamètre extérieur	≈ 7,5 mm
Raccordement	Embase mâle M23, 12 points


## Affectation des bornes

Connecteur S2BG12

Borne	Câble
1	brun
2	vert
3	gris
4	rose
5	–
6	–
7	rouge
8	noir
9	–
10	blanc
11	brun 0.5
12	blanc 0.5
Boîtier/blindage	transparent



## Dimensions



## Approprié pour

ATD 2S A 4 Y 7, ATD 2S B14 Y23, ATD 4S A 4 Y10