

# Connecteur M23 (S2BG12), câble 5 m (RTD)

Numéro d'article: 11069603

## Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 12 points et embouts pour RTD



## Caractéristiques techniques

### Spécifications des câbles

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Matière           | Gaine: PUR noir |
| Poids             | 470 g           |
| Longueur du câble | 5 m             |

### Spécifications des câbles


|                           |  |
|---------------------------|--|
| Température d'utilisation | -40...+100 °C (Câble immobile)<br>-25...+100 °C (Câble mobile) |
| Diamètre extérieur        | ≈ 7,5 mm   |
| Raccordement              | Embase mâle M23, 12 points                                     |

## Affectation des bornes

Connecteur S2BG12

| Borne | Câble                |
|-------|----------------------|
| 1     | rose                 |
| 2     | bleu                 |
| 3     | rouge                |
| 4     | noir                 |
| 5     | brun                 |
| 6     | vert                 |
| 7     | NC                   |
| 8     | NC                   |
| 9     | transparent/blindage |
| 10    | NC                   |
| 11    | NC                   |
| 12    | NC                   |
| NC    | gris                 |
| NC    | blanc 0.5            |
| NC    | blanc                |
| NC    | brun 0.5             |
| NC    | jaune                |
| NC    | blanc/brun           |

## Dimensions



## Approprié pour

RTD 1 B14 Y 1, RTD 4 A 4 Y 2

