

Connecteur M23 (S2BG17), câble 20 m (ATD)

Numéro d'article: 11070265

Vue d'ensemble

- Connexion des câbles blindés avec embase femelle M23 à 17 points et embouts pour ATD



Caractéristiques techniques


Spécifications des câbles

Matière	Gaine: SABIX® gris, sans halogène
Poids	1750 g
Longueur du câble	20 m

Affectation des bornes

Connecteur S2BG17

Borne	Câble
1	blanc
2	brun
3	vert
4	jaune
5	—
6	—
7	gris
8	rose
9	—
10	noir
11	rouge
12	bleu
13	—
14	blanc/vert
15	brun/vert
16	blanc/jaune
17	jaune/brun
Boîtier/blindage	transparent




Spécifications des câbles

Température d'utilisation	-20...+85 °C
Diamètre extérieur	≈ 8,2 mm
Raccordement	Embase mâle M23, 17 points

Dimensions

connector type 2,
bush contacts, straight,
17-pin
S2BG17



Approprié pour

ATD 2S A 4 Y 7, ATD 2S B14 Y23, ATD 4S A 4 Y10