

# Connecteur femelle M23, 12 points, CCW

Numéro d'article: 11074551

## Vue d'ensemble

- Connecteur M23: 12 points, femelle, dans le sens antihoraire (CCW).  
Convient pour le raccordement des câbles au connecteur à embase mâle M23 (12 points, mâle, dans le sens horaire (CW)).
- Version CEM
- Plage de températures -40...+100 °C



## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques techniques

Température d'utilisation	-40...+100 °C
Section maxi. fils	Max. 1 mm <sup>2</sup>


### Caractéristiques techniques

Contact termination	Soudure
Section maxi. fils	ø5...10 mm


## Dimensions

connecteur M23,  
femelle, droit, 12 points,  
dans le sens antihoraire (CCW).

X 2:1



ouverture de clé 20



## Approprié pour

EIL580-B - M23 CW, EIL580-SC - M23 CW, EIL580-SY - M23 CW,  
EIL580-T - M23 CW