

产品一览

- 拉压力测量范围：0...500 N
- 线性误差 < 0.2 %
- 外径小 · 适用于狭窄空间
- 安装方便 · 可通过传感器带外六角的一端拧紧
- 传感器主体采用不锈钢制成 · 防护等级达IP67
- 全焊接设计



技术数据

基本参数

Measuring range	0 ... 500 N
Non-linearity	< 0,2 %
Repeatability	< 0,1 %
Temperature effect zero	< 0,2 % / 10K
Zero point deviation	< 20 %
Type	拉杆式
Mechanical mounting	M4 螺纹 / M4 螺纹

机械参数

Overload	150 %
Breaking load	200 %
Fatigue strength	> 1000万次 · 范围0...100% FS
Nominal displacement	15 µm
Weight	22 g
Material sensor body	不锈钢1.4542

机械参数

Electrical connection	M5 · 4针 · 公头
-----------------------	--------------

电气参数

Nominal sensitivity	1 mV/V
Bridge resistance	1000 Ω
Supply voltage	0,5 ... 12 VDC
Signal polarity positive	拉向力

环境条件

Operating temperature range	-40 ... 85 °C
Storage temperature range	-40 ... 85 °C

Protection class EN 60529, ISO20653	IP 67
-------------------------------------	-------

认证和标准

UL listed	E217824
-----------	---------

