

## 产品一览

- 背景抑制型
- 50 mm -3 mm / +5 mm
- 脉冲点光源LED
- 推挽
- M8引线接头 · 4针 · L=200 mm
- -10 ... 50 °C
- IP 65



图片与实际产品相似



## 技术数据

### 基本参数

类型	背景抑制型
光源	脉冲点光源LED
感应距离 Tw	50 mm -3 mm / +5 mm
调节/镜头受污指示灯	闪光指示灯
指示灯	黄色LED
波长	660 nm
光束直径	2 mm
交互影响抑制	是

### 电气参数

响应时间 / 释放时间	< 0,5 ms
电源电压范围 +Vs	11 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	30 mA
典型电流消耗	20 mA
压降 Vd	< 2 VDC
输出功能	暗通功能

### 电气参数

输出电路	推挽
输出电流	< 50 mA
短路保护	是
反极性保护	是 · 只有供应品

### 机械参数

宽度 / 直径	4 mm
高度 / 长度	44,8 mm
深度	6,2 mm
类型	矩形
外壳材质	塑料 ( ASA )
前端光学元件	PMMA
连接方式	M8引线接头 · 4针 · L=200 mm

### 环境条件

工作温度	-10 ... +50 °C
防护等级	IP 65




# FHDK 04G6112/KS35A

Diffuse sensors with background suppression - subminiature

Article number: 10162789

## 尺寸图



## 接线图

