

产品一览

- 漫反射式传感器
- 侧视图
- -30 ... 70 °C



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

特殊特性	侧视图
类型	漫反射式传感器
Sensing distance Tw	1 ... 265 mm
Response time / release time	0,05 ... 5 ms
感应头类型 (光纤)	矩形 · 侧视型
宽度 / 直径 (感应头)	20,6 mm
高度 / 长度 (感应头)	20,6 mm

基本参数

深度 (感应头)	5 mm
感应头材质	POM
弯曲半径	15 mm
电缆护套直径	2,2 mm
电缆护套材质	PE
光纤材质	塑料
长度 (光纤)	2000 mm
工作温度	-30 ... +70 °C

备注

- 可靠检测10.85 mm范围以内的小型、薄型或振动工件。

尺寸图

