### 电感式接近开关

# IFFM 04P1501/O1L

电感式接近开关 - subminiature Article number: 10140707

### 产品一览

- 0,8 mm
- PNP 常开 (NO)
- 2米电缆
- -25 ... 75 °CIP 67



图片与实际产品类似





技术数据	
基本参数	
安装方式	齐平
额定感应距离 Sn	0,8 mm
迟滞	2 20 % Sr
输出指示灯	红色LED (背部)
电气参数	
开关频率	3 kHz
电源电压范围 +Vs	10 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	12 mA
输出电路	PNP常开
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA

电气参数	
短路保护	是
反极性保护	是
机械参数	
类型	矩形
感应面材质	EP
外壳材质	不锈钢
尺寸	4 mm
外壳长度	22 mm
连接方式	2米直接出线
环境条件	
工作温度	-25 +75 °C
防护等级	IP 67

■ 最小矩形外壳

### 电感式接近开关

## IFFM 04P1501/O1L

电感式接近开关 - subminiature Article number: 10140707

### 尺寸图



