

产品一览

- 2 mm
- NPN 常闭 (NC)
- M8 接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离 Sn	2 mm
迟滞	3 ... 20 % Sr
输出指示灯	红色LED

电气参数

开关频率	5 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 36 VDC
最大电流消耗 (无负载)	12 mA
输出电路	NPN常闭
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA

电气参数

短路保护	是
反极性保护	是

机械参数


类型	矩形
感应面材质	PBT
外壳材质	黄铜镀镍
尺寸	8 mm
外壳长度	49 mm
连接方式	M8 接头

环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

2022-11-10 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

尺寸图



接线图

