

产品一览

- 2 mm
- NPN 常闭 (NC)
- 2米电缆
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离 Sn	2 mm
迟滞	2 ... 20 % Sr
输出指示灯	红色LED

电气参数

开关频率	5 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	12 mA
输出电路	NPN常闭
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA
短路保护	是

电气参数

反极性保护	是
-------	---

机械参数

类型	矩形
感应面材质	PBT
外壳材质	压铸锌镀镍
尺寸	8 mm
外壳长度	16 mm
连接方式	2米直接出线
最大紧固扭矩	0,8 Nm


环境条件

工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

备注

- 超扁平外壳
- M3 螺纹通孔

尺寸图



接线图

