

产品一览

- 0,8 mm
- NPN 常闭 (NC)
- M8 引线接头
- -25 ... 75 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

安装方式	齐平
额定感应距离 Sn	0,8 mm
迟滞	2 ... 20 % Sr
输出指示灯	红色LED

电气参数

开关频率	3 kHz
电源电压范围 +Vs	6 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	12 mA
输出电路	NPN常闭
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 100 mA
短路保护	是
反极性保护	是

机械参数

类型	圆柱形 · 光滑版
感应面材质	POM
外壳材质	不锈钢
尺寸	3 mm
外壳长度	22 mm
连接方式	M8 引线接头

备注

- 22 mm 标准型
- 引线接头型

环境条件


工作温度	-25 ... +75 °C
防护等级	IP 67

电缆


Head A: Connection	M8
Head A: Gender	公
Head A: Angle cable outlet	0°
Head A: Coding	A
Head A: No. of poles	3
Head A: Degree of protection	IP65, IP66K, IP67
Cable length	200 mm
Length tolerance	+ 10 % - 0 %
Shielded	无
External sheath: Material	PVC
Cable diameter	2,4 mm
AWG	28
Wire cross section	0.08 mm <sup>2</sup>

2022-03-07 指定的产品特性或功能和技术数据不代表或暗示任何保证。技术参数如有变更，恕不另行通知。

尺寸图




针脚定义



- 标准电缆长度 200 mm (L)

尺寸 连接器



接线图

