


# ILFK 12P1101/I03

电感式传感器特殊版本

Article number: 10222808

## 产品一览

- 4 mm
- PNP 常开 (NO)
- 2米电缆
- 60 °C
- IP 67



图片与实际产品相似



## 技术数据

### 基本参数

安装方式	非屏蔽
特殊型号	电感式读码器
额定感应距离 Sn	4 mm
迟滞	1 ... 20 % (Sr)

### 电气参数

开关频率	< 2 kHz
电源电压范围 +Vs	10 ... 30 VDC
最大电流消耗 (无负载)	10 mA
输出电路	PNP 常开 (NO)
压降 Vd	< 2 VDC
输出电流	< 200 mA

### 电气参数

短路保护	是
反极性保护	是

### 机械参数

类型	矩形
感应面材质	PA 6
外壳材质	PA 6
尺寸	30 mm
外壳长度	38 mm
连接方式	2米电缆

### 环境条件

工作温度	0 ... +60 °C
防护等级	IP 67

## 备注


- 减少线路
- PA 6 塑料体

## ILFK 12P1101/I03

电感式传感器特殊版本

Article number: 10222808

### 尺寸图



### 接线图

