


ILFK 12P1101/I03

电感式传感器特殊版本

Article number: 10222808

产品一览

- 4 mm
- PNP 常开 (NO)
- 2米电缆
- 60 °C
- IP 67



图片与实际产品类似



技术数据

基本参数

| | |
|-----------|---------------|
| 安装方式 | 非齐平 |
| 特殊型号 | 电感式读码器 |
| 额定感应距离 Sn | 4 mm |
| 迟滞 | 1 ... 20 % Sr |

电气参数

| | |
|--------------|---------------|
| 开关频率 | 2 kHz |
| 电源电压范围 +Vs | 10 ... 30 VDC |
| 最大电流消耗 (无负载) | 10 mA |
| 输出电路 | PNP常开 |
| 压降 Vd | < 2 VDC |
| 输出电流 | < 200 mA |

电气参数

| | |
|-------|---|
| 短路保护 | 是 |
| 反极性保护 | 是 |

机械参数

| | |
|-------|--------|
| 类型 | 矩形 |
| 感应面材质 | PA 6 |
| 外壳材质 | PA 6 |
| 尺寸 | 30 mm |
| 外壳长度 | 38 mm |
| 连接方式 | 2米直接出线 |

环境条件

| | |
|------|--------------|
| 工作温度 | 0 ... +60 °C |
| 防护等级 | IP 67 |

备注


- 减少接线
- PA 6塑料体

ILFK 12P1101/I03

电感式传感器特殊版本

Article number: 10222808

尺寸图



接线图

