

Accessoires

Connecteurs et câbles

Câble, 10 points, alimentation et I/Os



Points forts

- Câble (blindé) en différentes longueurs
- Câble compatible chaînes porte-câbles
- Sans halogène
- Résistant à l'huile
- Certification UL/cUL

Références de commande

11002151 Câble, 10 fils, blindé alimentation et I/Os

Approprié pour

MSIA 42, MSIA 68

Caractéristiques techniques

Type de câble	LIF12YC11Y (2x2,5 mm ² / 2x0,34 mm ² / 3x2x0,25 mm ²)
Rayon de courbure	En mouvement: min. 55 mm
Diamètre extérieur	<11 mm
Température d'utilisation	-40...+80 °C (Câble mobile) -50...+80 °C (Câble immobile)
Résistance d'isolation	>20 MΩ x km
Matière	Gaine: PUR noir

Affectation des bornes

Câble 2 x 2,5 mm²

- blue
- noir

Câble 3 x 2 x 0,25 mm² (câbles à paires torsadées)

- blanc + brun
- vert + jaune
- gris + rose

Câble 2 x 0,34 mm² (câbles à paires torsadées)

- rouge + violet