

Accessoires

Connecteurs et câbles

Connecteur femelle SUB-D, 9 points, droit, avec câble - ESG D2GH



Points forts

- Connecteur femelle SUB-D, 9 points
- Sans halogène
- Avec câble (blindé) en différentes longueurs
- Résistant à l'huile
- Extrémité du câble dénudé

Références de commande

10164870	Connecteur femelle SUB-D, 9 points, droit, alimentation et I/O, 5 m
11127028	Connecteur femelle SUB-D, 9 points, droit, alimentation et I/O, câble 10 m

Approprié pour

MSIA 42, MSIA 68

Caractéristiques techniques

Tension nominale	125 V
Courant nominal	10 A
Section maxi. fils	2 x 2,5 mm ² (+VSM, 0 VME) 1 x 0,34 mm ² (+VsE) 4 x 0,25 mm ² (Input 1-4)
Longueur du câble	5 m, 10 m (autres longueurs sur demande)
Rayon de courbure	En mouvement: min. 55 mm
Diamètre extérieur	10...11 mm
Température d'utilisation	-40...+80 °C (Câble mobile) -50...+80 °C (Câble immobile)
Résistance d'isolation	>20 MΩ x km
Protection DIN EN 60529	IP 40 (embase mâle)
Matières	Gaine: PUR noir Brins: cuivre fin
Certificats	CE, UL

Affectation des bornes

Borne	Câble	Désignation
1	rouge	+VsE
2	vert	Input 1
3	jaune	Input 2
4	gris	Input 3
5	rose	Input 4
6	bleu	0 VME
7	bleu	0 VME
8	noir	+VsM
9	noir	+VsM

Blindage: Relié au boîtier

Dimensions

